


**giunto**  
**EAMD-56-54-19-23X27**  
Codice prodotto: 5215476

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	19 mm
Diametro alloggiamento 2	23 mm
Taglia	56
Lunghezza nominale	54,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	5.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	172 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	60 Nm
Peso	464 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS