

# Tubo in plastica PUN-V0-12x2-WS

Codice prodotto: 525457

FESTO

ignifuga



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	62 mm
Diametro interno	8 mm
Min. raggio di curvatura	21 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Classe antincendio a norme UL94	V0-V2
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Omologazione	TÜV
Peso in funzione della lunghezza	0,08 kg/m
Colore	bianco
Indicazione per il colore	Differenza rispetto al colore standard dovuta alla protezione ignifuga
Durezza Shore	D 54 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)