

# tubo in plastica PAN-V0-10X1,25-RT

Codice prodotto: 525476

FESTO

Ignifugo



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Diametro esterno   | 12 mm  |
| Diametro esterno per raccordo filettato a innesto        | 10 mm  |
| Raggio di curvatura influente sulla portata              | 56 mm  |
| Diametro interno   | 7,5 mm   |
| Raggio min. di curvatura                                 | 34 mm  |
| Caratteristiche tubo                                     | Suitable for energy chains   |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 0,3 MPa   |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 3 bar  |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 43,5 psi   |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura      | -0,095 ... 1,2 MPa<br>-0,95 ... 12 bar<br>-13,775 ... 174 psi                                      |
| Indicazione sulla pressione d'esercizio                  | Olio minerale: max 0,3 MPa a max 90 °C<br>Acqua: max 0,3 MPa a max 90 °C                           |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Olio minerale<br>Acqua (liquida, senza ghiaccio) |
| Prova antincendio materiale                              | UL94 V-0 (involucro)   |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ambiente                                     | -30 ... 90 °C  |
| Peso in funzione della lunghezza                         | 0,088 kg/m   |
| Attacco pneumatico                                       | Per attacco a innesto, filetto maschio 10 mm   |
| Colore   | Rosso  |
| Durezza Shore  | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3   |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS  |
| Materiale tubo flessibile                                | Poliammide 12<br>PVC-P   |