

kit di fissaggio CRSMB-8-32/100


Codice prodotto: 525565

FESTO

Per il fissaggio dei finecorsa.

Nella fornitura sono compresi due supporti per sensori.

Volume di fornitura 2 pezzi



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	8
Forma	Per cilindri rotondi
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Grado di protezione	IP65 IP68 IP69K
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	3 g
Fissaggio	Incollato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio anodizzato TPE-U(PU)