


Blocco batteria VIGK-04-D-2-1/2-NPT

Codice prodotto: 525574

FESTO

per unità di valvole 04, portate elevate, grandezza ISO 2, (G 1/2)

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	183 mm
Pressione di esercizio	-0,9 ... 16 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	con foro passante
Attacco servopilotaggio 12/14	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 1	NPT3/4-14
Attacco pneumatico 2	NPT1/2-14
Attacco pneumatico 3	NPT3/4-14
Attacco pneumatico 4	NPT1/2-14
Attacco pneumatico 5	NPT3/4-14
Informazioni sui materiali, sottobase	Alluminio pressofuso