


posizione intermedia esterna SLG-Z-8/12-A

Codice prodotto: 525680

FESTO

Per attuatore lineare SLG.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Arresto meccanico come attuatore oscillante
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	1 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	33,5 g
Fissaggio	Con foro passante e spina
Attacco pneumatico	M3
Materiale battute	Acciaio nichelato
Materiale guarnizioni	PUR
Materiale del corpo	Alluminio anodizzato duro