

ventosa ESS-50-GT-G1/4-I

Codice prodotto: 525978

FESTO

Facile da sostituire



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Compensazione corsa, supporto ventosa | 8 mm |
| Raggio min. pezzo R | 40 mm |
| Diametro nominale | 2,5 mm |
| Diametro ventosa | 50 mm |
| Volume aspirazione | 11,2 cm ³ |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma della ventosa | Rotonda, extra |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 0 bar |
| Pressione d'esercizio nominale | -0,7 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 97 N |
| Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale | 30 N |
| Peso | 18 g |
| Fissaggio | Mediante attacco per il vuoto |
| Attacco per il vuoto | G1/4 |
| Colore | Rosso mattone |
| Durezza Shore | 72 +/- 5 |
| Materiale perno filettato | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | Vulkollan® |