


# ventosa ESS-60-GT-G1/4-I

Codice prodotto: 525981

FESTO

Facile da sostituire



## Foglio dati

| Caratteristica  | Valore   |
|---|--|
| Compensazione corsa, supporto ventosa                   | 6 mm   |
| Raggio min. pezzo R                                     | 75 mm  |
| Diametro nominale                                       | 2,5 mm   |
| Diametro ventosa  | 60 mm  |
| Volume aspirazione                                      | 11,3 cm <sup>3</sup>                                 |
| Posizione di montaggio                                  | Qualsiasi  |
| Forma della ventosa                                     | Rotonda, extra                                       |
| Pressione d'esercizio                                   | -0,95 ... 0 bar                                      |
| Pressione d'esercizio nominale                          | -0,7 bar   |
| Fluido d'esercizio                                      | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                | 2 - stress da corrosione moderato                    |
| Conformità PWIS   | VDMA24364-A1-L                                       |
| Temperatura ambiente                                    | -10 ... 80 °C  |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 134 N  |
| Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale       | 37 N   |
| Peso  | 19,5 g   |
| Fissaggio   | Mediante attacco per il vuoto                        |
| Attacco per il vuoto                                    | G1/4   |
| Colore  | Rosso mattone  |
| Durezza Shore   | 72 +/- 5   |
| Materiale perno filettato                               | Lega di alluminio per lavorazione plastica           |
| Avvertenza sul materiale                                | Conforme a RoHS                                      |
| Materiale ventosa                                       | Vulkollan®   |