


# ventosa ESS-80-GT-M10

Codice prodotto: 525983

FESTO

Facile da sostituire



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione corsa, supporto ventosa	7,5 mm
Raggio min. pezzo R	100 mm
Diametro nominale	5,5 mm
Diametro ventosa	80 mm
Volume aspirazione	28,6 cm <sup>3</sup>
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Rotonda, a campana
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 5
Forma della ventosa	Rotonda, extra
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-0,7 bar
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	245 N
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	245 N
Coppia di serraggio max., filettatura di fissaggio	12 Nm
Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale	99 N
Peso	28 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	M10
Colore	Rosso mattone
Durezza Shore	72 +/- 5
Materiale perno filettato	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	Vulkollan®