

# ventosa ESV-50-GT

Codice prodotto: 526002

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



## Foglio dati

| Caratteristica  | Valore  |
|---|---|
| Compensazione corsa, supporto ventosa                   | 8 mm  |
| Raggio min. pezzo R                                     | 40 mm   |
| Diametro ventosa  | 50 mm   |
| Volume aspirazione                                      | 11,2 cm <sup>3</sup>                                  |
| Posizione di montaggio                                  | Qualsiasi   |
| Costruzione   | Rotonda, a campana                                    |
| Forma della ventosa                                     | Rotonda, extra  |
| Pressione d'esercizio                                   | -0,95 ... 0 bar                                       |
| Pressione d'esercizio nominale                          | -0,7 bar  |
| Fluido d'esercizio                                      | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformità PWIS   | VDMA24364-A1-L  |
| Temperatura ambiente                                    | -10 ... 80 °C   |
| Forza di distacco al 70 % di vuoto                      | 97 N  |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 97 N  |
| Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale       | 30 N  |
| Peso  | 9,2 g   |
| Fissaggio   | Mediante attacco per il vuoto                         |
| Colore  | Rosso mattone   |
| Durezza Shore   | 72 +/- 5  |
| Avvertenza sul materiale                                | Conforme a RoHS                                       |
| Materiale ventosa                                       | Vulkollan®  |