

lubrificatore LOE-QS6-D-MICRO

Codice prodotto: 526314



Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Sottobase con attacco a innesto.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Micro
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Costruzione	Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Quantità max. di rabbocco olio	6,5 cm ³
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Portata min. per funzione lubrificatore	3 l/min
Portata nominale normale	330 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	59 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico 1	QS-6
Attacco pneumatico 2	QS-6
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	PC