

unità di manutenzione FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO

Codice prodotto: 527882

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Sottobase con attacchi a innesto, senza manometro, scarico manuale della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Micro
Serie	D
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Costruzione	Filtro-riduttore senza manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Quantità di condensa max.	3 cm ³
Grado di filtrazione	5 µm
Indicazione della pressione	M5 preparato
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 7 bar
Isteresi di pressione max.	0,3 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	139 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori
Attacco pneumatico 1	QS-6
Attacco pneumatico 2	QS-6
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale tazza	PC