

batteria di riduttori di pressione LRB-3/8-D-O-K5-MINI



Codice prodotto: 529003

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Con kit di collegamento, sottobase e squadrette di fissaggio, blocco batteria a 2, 3, 4 o 5 riduttori di pressione, senza manometro.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Serie	D
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Valvola di regolazione a membrana a comando diretto Con alimentazione pressione continua
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante Con compensazione pressione a monte Con scarico secondario
Indicazione della pressione	Preparato per G1/8
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 12 bar
Isteresi di pressione max.	0,2 bar
Portata nominale normale	1.600 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	1.860 g
Fissaggio	Con accessori
Attacco pneumatico 1	G3/8
Attacco pneumatico 2	G1/4
Materiale piastra filettata	Pressofusione di zinco
Materiale pannello di comando	PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco