

lubrificatore MS6-LOE-1/2-R

Codice prodotto: 529775

FESTO

Tazza e protezione in plastica, direzione di flusso da sinistra a destra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	6
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Costruzione	Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Quantità max. di rabbocco olio	75 cm ³
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Portata min. per funzione lubrificatore	50 l/min
Portata nominale normale	7.200 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Viscosità olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	600 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	PC