


flangia motore EAMF-A-28A-42A

Codice prodotto: 530080

FESTO

Per attuatore elettromeccanico con motore passo-passo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Codice interfaccia, motore in	42A
Codice interfaccia, supporto giunto-motore	28A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS