


giunto EAMC-B-19-24-6-6.35

Codice prodotto: 530086

FESTO

Per attuatore elettromeccanico con motore passo-passo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	6 mm
Diametro alloggiamento 2	6,35 mm
Taglia	19
Lunghezza nominale	24 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	0,47 kgmm ²
Coppia trasferibile	1,5 Nm
Peso	12 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS