


Combinazione di unità di manutenzione MSB6-1/4-FRC3:J7M1-Z

Codice prodotto: 530265

FESTO

Combinazione filtro, riduttore di pressione, lubrificatore, massima pressione in uscita 7 bar, filtro da 5 µm, con manometro, bloccaggio manopola di regolazione, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensioni | 6 |
| Serie costruttiva | MS |
| Disp. sicurezza azionamento | Manopola con serratura incorporata |
| Posizione di montaggio | verticale +/- 5° |
| Capacità filtrante | 5 µm |
| Scarico condensa | manuale rotativo |
| Costruzione | Filtro riduttore con manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio |
| Funzione regolatore | Pressione in uscita costante con compensazione pressione a monte con scarico secondario con flusso di ritorno |
| Protezione tazza | Tazza protettiva in plastica |
| Indicatore di pressione | con manometro |
| Campo di regolazione della pressione | 0,3 ... 7 bar |
| Pressione di ingresso 1 | 1,5 ... 20 bar |
| Portata nominale normale | 2.000 l/min |
| Fluido di esercizio | Aria compressa |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Classe di purezza aria in uscita | 3.7 a norme DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 1.495 g |
| Tipo fissaggio | con accessori |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/4 |