


# Combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/8-FRC8:J4M1

Codice prodotto: 531139

FESTO

Combinazione filtro-riduttore di pressione-lubrificatore, pressione di uscita massima 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in plastica con rivestimento in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Disp. sicurezza azionamento	Manopola con serratura incorporata
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Scarico condensa	totalmente automatico
Costruzione	Filtro riduttore con manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Capacità filtrante	5 µm
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante con compensazione pressione a monte con scarico secondario con flusso di ritorno
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica
Indicatore di pressione	con manometro
Pressione di esercizio	1,5 ... 12 bar
Campo di regolazione della pressione	0,5 ... 12 bar
Portata nominale normale	800 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	500 g
Tipo fissaggio	con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	PC