

Filtro MS4N-LF-1/8-ERV-Z

Codice prodotto: 531484

FESTO

Filtro da 40 µm, tazza in plastica con rivestimento in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	40 µm
Scarico condensa	totalmente automatico
Costruzione	Filtro in materiale sinterato con separatore centrifugo
Max. quantità di condensa	19 ml
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica
Pressione di ingresso 1	2 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.100 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	5.7 a norme DIN ISO 8573-1
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	189 g
Tipo fissaggio	con accessori a scelta: Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 2	NPT1/8-27
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, filtro	PE
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	PC