


# connettore femmina KD4-CK-6

Codice prodotto: 531639

FESTO

Autobloccante



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4,9 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 12 bar
Portata nominale normale	432 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	63 g
Attacco pneumatico 1	CK-6
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS