


connettore femmina KDS6-N-9

Codice prodotto: 531655
Prodotto in esaurimento

FESTO

Autobloccante, per raccordo di sicurezza a norme ISO 4414
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	7 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,5 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.121 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	BIA TÜV
Peso	97 g
Attacco pneumatico 1	N-9
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS