


connettore maschio KS4-3/8-I

Codice prodotto: 531679

FESTO

Per raccordi autobloccanti.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Diametro nominale | 7,85 mm |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 12 bar |
| Portata nominale normale | 1.350 l/min |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia di serraggio nominale | 21,5 Nm |
| Tolleranza coppia di serraggio nominale | ± 15 % |
| Peso | 32 g |
| Attacco pneumatico 1 | Filetto femmina G3/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |