

anello di tenuta OK-3/8

Codice prodotto: 531773

FESTO

Per la tenuta di perni filettati.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Basato sulla norma | ISO 16030 |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 145 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Serraggio manuale a temperatura ambiente | Sì |
| Coppia di serraggio nominale | 12,5 Nm |
| Tolleranza coppia di serraggio nominale | ± 20 % |
| Peso | 0,44 g |
| Attacco pneumatico | G3/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale battute | PA rinforzato |
| Materiale guarnizioni | TPE-U(PU) |