

# Filtro fine MS6N-LFM-3/8-BRV-Z

Codice prodotto: 531859

FESTO

Filtro da 1 µm, tazza in plastica con rivestimento in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	6
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	1 µm
Grado di filtrazione	99,99 %
Scarico condensa	totalmente automatico
Costruzione	Filtro in fibra
Max. quantità di condensa	38 cm <sup>3</sup>
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica
Pressione di ingresso 1	2 ... 12 bar
Portata nominale normale	700 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 5 µm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	2.7.3 a norme DIN ISO 8573-1
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Contenuto residuo d'olio	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	600 g
Tipo fissaggio	con accessori a scelta: Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	NPT3/8-18
Attacco pneumatico 2	NPT3/8-18
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, filtro	Fibra borosilicato
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	PC