


Valvola di inserimento MS6N-EE-1/4-V110-Z

Codice prodotto: 532112

FESTO

elettrica, direzione del flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione di scarico	non strozzabile
Tipo di azionamento	elettrico
Posizione di montaggio	qualsiasi
Azionatore manuale	a ritenuta monostabile
Costruzione	Valvola a spola
Riposizionamento	Molla meccanica
Tipo di comando	diretta
Alimentazione pressione di pilotaggio	interno
Direzione di flusso	non reversibile
Funzione valvola	3/2, chiusa monostabile
Indicatore posizione di commutazione	con accessori
Pressione di esercizio	4 ... 18 bar
Valore b	0,5
Valore C	11 l/sbar
Portata nominale normale	2.600 l/min
Valori caratteristici bobina	110V AC
Fluido di esercizio	Aria compressa
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	740 g
Connessione elettrica	Connettore forma costruttiva quadrata Forma C a norme DIN 43650
Tipo fissaggio	con accessori a scelta: Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	NPT1/4-18
Attacco pneumatico 2	NPT1/4-18
Attacco pneumatico 3	G1/2
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso