


# connettore maschio FBS-SUB-9-GS-DP-B

Codice prodotto: 532216

FESTO

Per PROFIBUS



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20 mm
Altezza	62 mm
Lunghezza	61 mm
Protocollo	PROFIBUS
Elementi di comando	Interruttore DIL
Funzioni supplementari	Disconnessione segmento bus seguente
Peso	60 g
Interfaccia Fieldbus	2 x 2 morsetti a molla
Diametro ammissibile del cavo	5 ... 10 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 In condizioni di montaggio A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Senza formazione di condensa
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale ghiera	Ottone
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	NBR