

connettore maschio FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B

Codice prodotto: 532219

FESTO

Per DeviceNet, CANopen



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20 mm
Altezza	62 mm
Lunghezza	61 mm
Protocollo	CAN
Peso	60 g
Interfaccia Fieldbus	2 x 5 morsetti a molla
Indicazione sull'interfaccia Fieldbus	BUS In - BUS Out intercollegato
Diametro ammissibile del cavo	5 ... 10 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 In condizioni di montaggio A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Senza formazione di condensa
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale ghiera	Ottone
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	NBR