

Esiccatore d'aria a membrana MS6N-LDM-1/2-RD-P2-Z


Codice prodotto: 532284

FESTO

ridotto punto di rugiada, con tazza metallica, direzione di flusso da destra a sinistra.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2006

Attenzione: Per un perfetto funzionamento dell'unità è assolutamente necessario prefiltrare l'aria di esercizio con filtro ad alta capacità 0,01 µm (particelle residue <0,1 µm, residuo di olio <0,1 mg/m³).!



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	6
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Costruzione	Essiccatore a membrana
Protezione a gabbia	incorporata come tazza metallica
Pressione di alimentazione 1	3 ... 8,5 bar
Portata nominale normale	400 l/min
Fluido di esercizio	Classe di qualità dell'aria 1:7:1 a norme ISO 8573-1
Abbassamento del punto di rugiada	13 °C
Classe di resistenza alla corrosione KBK	2
Temperatura di magazzinaggio	-20 ... 55 °C
Temperatura del fluido	5 ... 55 °C
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Peso	1.410 g
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio in linea con accessori
Attacco pneumatico 1	NPT1/2-14
Attacco pneumatico 2	NPT1/2-14
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sul materiale della tazza	Lega di alluminio per lavorazione plastica