

# tubo spiralato in plastica PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Codice prodotto: 533464

FESTO

Molto flessibile, telato, ampiamente resistente all'idrolisi.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	4,8 m
Diametro esterno	9,5 mm
Lunghezza blocco	1,165 m
Raggio di curvatura influente sulla portata	50 mm
Diametro interno	6,4 mm
Diametro bobina	42 mm
Numero avvolgimenti	50
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 15 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 60 °C
Peso	340 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/4
Attacco pneumatico 2	Filetto maschio G1/4
Colore	Blu
Durezza Shore	A 87 +/-3
Materiale filettatura	Ottone Nichelato
Materiale dispositivo antiflessione	POM
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)