

tubo spiralato in plastica PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Codice prodotto: 533467

FESTO

Molto flessibile, telato, ampiamente resistente all'idrolisi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	6 m
Diametro esterno	11,7 mm
Lunghezza blocco	1,312 m
Raggio di curvatura influente sulla portata	65 mm
Diametro interno	7,9 mm
Diametro bobina	51 mm
Numero avvolgimenti	53
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 13 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 60 °C
Peso	560 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G3/8
Attacco pneumatico 2	Filetto maschio G3/8
Colore	Blu
Durezza Shore	A 87 +/-3
Materiale filettatura	Ottone Nichelato
Materiale dispositivo antiflessione	POM
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)