


Unità di gestione e visualizzazione FED-90

Codice prodotto: 533532
Prodotto in esaurimento

FESTO

Unità di visualizzazione e gestione con display grafico LCD per la connessione ai sistemi PLC, 12 tasti funzione.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	71 mm
Altezza	176 mm
Lunghezza	141 mm
Spessore max. pannello frontale	5 mm
Memoria utente	512 kByte
Numero LED utente	13
Numero dei tasti funzione	12
Numero dei tasti di sistema	23
Clock in tempo reale	Sì
Liste eventi	256
Memoria ricette	16 kByte
Allarmi	1.024
Deviazione orologio in tempo reale	130 s / mese
Numero LED del sistema	4
Display	LCD monocromatico Con retroilluminazione
Tipo display	4 x 20 caratteri LCD retro-illuminato
Dimensione visualizzazione	4 x 20 caratteri
Batteria di back-up	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	120x32 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	0,3 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Omologazione	RCM Mark
Peso	1.100 g
Interfaccia AUX	Sub-D 9 poli Connettore femmina
Interfaccia stampante	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore femmina
Interfaccia PC	RS232 Sub-D

Caratteristica	Valore
	a 15 poli Connettore femmina
Interfaccia di programmazione	9,6 - 38,4 kBd
Interfaccia PLC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia Ethernet	Opzionale, 10 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Software di programmazione	FED Designer 6.06 o superiore
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	NEC 500 Class I, Div. 2