


**ghiera**  
**MCK-PK-9-KD**  
Codice prodotto: 533675

**FESTO**

Esecuzione in metallo.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Filetto femmina M16x1
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1,2 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 12 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 174 psi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico 1	Per nipplo spinato, diametro interno 9 mm con dado
Materiale ghiera	Lega di alluminio per lavorazione plastica, nichelata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS