

filtro

LF-M7-D-5M-MICRO-B

Codice prodotto: 534182



Classic - non utilizzare per nuovi progetti

senza sottobase, attacchi filettati sul corpo, scarico manuale della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Micro
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Costruzione	Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo
Quantità di condensa max.	3 cm ³
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata nominale normale	280 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	44 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico 1	M7
Attacco pneumatico 2	M7
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale filtro	PE
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale tazza	PC