

sottobase CDSV5.0-AS-1/8

Codice prodotto: 534434

FESTO

Per la valvola singola CDSV, indicata per l'industria alimentare.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. posti valvola	1
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Livello di rumorosità	75 dB(A)
Grado di protezione	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	690 g
Connessione elettrica	Cavo
Fissaggio	Con foro passante Con filetto femmina
Attacco foro di compensazione	M5
Attacco scarico servopilotaggio 82/84	M5
Attacco servopilotaggio 12	M5
Attacco servopilotaggio 14	M5
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Attacco pneumatico 5	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS