


blocco batteria CPX-AB-2-M12-RK-IB

Codice prodotto: 534505
Prodotto in esaurimento

FESTO

Utilizzabile solo in combinazione con CPX-FB6.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2027. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protocollo	Interbus
Dimensioni P x L x A	48 mm x 85 mm x 24 mm
Peso	140 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Protezione contro contatti diretti e indiretti	Bassa tensione funzionale con isolamento affidabile (PELV)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PA rinforzato
Interfaccia Fieldbus	2xM12x1, con codifica B