

lubrificatore MS12N-LOE

Codice prodotto: 535044

FESTO

Con filettatura NPT.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	12
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Portata min. per funzione lubrificatore	400 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Viscosità olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	Leghe di alluminio per lavorazione plastica