

Tubo in plastica PUN-E-10x1,25-BL

Codice prodotto: 535328

FESTO

indicato per attacchi a innesto QS, alta flessibilità, resistente all'idrolisi, resistente ai micro-organismi, omologato per gli alimentari.

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	10 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	60 mm
Diametro interno	7,5 mm
Min. raggio di curvatura	26 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 8 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Omologazione per settore alimentare	FDA 2002/72/EG
Temperatura ambiente	-35 ... 50 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,044 kg/m
Colore	blu
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)