



Filtro MS4-LF-1/8-CUV-Z

Codice prodotto: 535641

FESTO

Filtro da 5 µm, protezione metallica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	5 µm
Scarico condensa	totalmente automatico
Costruzione	Filtro in materiale sinterato con separatore centrifugo
Max. quantità di condensa	25 ml
Protezione tazza	incorporata come tazza metallica
Pressione di esercizio	2 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.000 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	349 g
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio in linea con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, filtro	PE
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	Alluminio pressofuso Leghe di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, finestrella	PA