

Lubrificatore MS4N-LOE-1/4-U-Z

Codice prodotto: 535800

FESTO

tazza in metallo, direzione del flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Costruzione	Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Max. quantità di riempimento olio	36 cm ³
Protezione tazza	incorporata come tazza metallica
Pressione di ingresso 1	1 ... 12 bar
Portata minima per funzione lubrificatore	40 l/min
Portata nominale normale	2.200 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Viscosità olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	354 g
Tipo fissaggio	con accessori a scelta: Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	NPT1/4-18
Attacco pneumatico 2	NPT1/4-18
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	Alluminio pressofuso Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, finestrella	PA