


squadretta di fissaggio MS12-WP

Codice prodotto: 537133

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	12
Serie	MS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	700 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale piastra	Alluminio pressofuso
Materiale viti	Acciaio
Materiale angolo	Alluminio pressofuso