

# blocchetto di collegamento VABM-B6-E-G14-12

Codice prodotto: 537505

FESTO

Per elettrovalvola VUVB.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	21 mm
Numero max. posti valvola	12
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Coppia di serraggio max., montaggio su guida profilata	1,5 Nm
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	2 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	5 Nm
Peso	940 g
Attacco servopilotaggio 12/14	G1/8
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/4
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica