

elemento di separazione VABD-B6-14-P-C

Codice prodotto: 537515

FESTO

Per la creazione di zone di pressione nei canali 1 e 3 dei blocchetti di collegamento.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	1
Pressione d'esercizio	0,9 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	20 g
Materiale tappi ciechi	PA rinforzato
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Materiale O-ring	NBR
Materiale elemento di separazione	Acciaio