

# tappo QSPC18

Codice prodotto: 537533

FESTO

Per la chiusura di attacchi delle valvole o della piastra di copertura.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0,9 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	5 g
Attacco pneumatico 1	Cartridge 18 mm
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, tappo cieco	PA rinforzato
Informazioni sui materiali, elemento di separazione	Acciaio
Informazioni sui materiali, O-Ring	NBR