



# valvola regolatore di pressione LR-1/4-DB-7-O-MINI

Codice prodotto: 537643  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Riduttore di pressione ad azionamento diretto, pressione di esercizio max. 7 bar, senza manometro.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Larghezza	44 mm
Serie	DB
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Riduttore di pressione senza manometro
Funzione regolatore	Con scarico secondario Con flusso di ritorno
Indicazione della pressione	Preparato per G1/8
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 7 bar
Isteresi di pressione max.	0,5 bar
Portata nominale normale	≥ 1.300 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	150 g
Fissaggio	Montaggio a pannello Montaggio in linea Con foro passante Con squadretta di fissaggio A scelta:
Attacco manometro	G1/8
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale manopola	POM
Materiale del corpo	PA rinforzato