



unità di manutenzione FRC-1/8-DB-7-MINI-H

Codice prodotto: 537657

FESTO

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 7 bar, filtro da 40 µm, con manometro e riduttore di pressione ad azionamento diretto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Larghezza	88 mm
Serie	DB
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Scarico condensa	Semiautomatico
Costruzione	Filtro-riduttore-lubrificatore
Grado di filtrazione	40 µm
Funzione regolatore	Con scarico secondario Con flusso di ritorno
Indicazione della pressione	Con manometro
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 7 bar
Isteresi di pressione max.	0,5 bar
Portata nominale normale	>= 550 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gas inerti
Oli approvati	Olio speciale Festo in confezione da 1 litro Codice di ordinazione: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Viscosità 32 mm ² /s a 40° C Classe ISO VG 32 a norma ISO 3448
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Viscosità olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	300 g
Fissaggio	A scelta: Montaggio in linea Con foro passante Con squadretta di fissaggio
Attacco manometro	G1/8
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, manopola	POM
Informazioni sui materiali, filtro	PE
Informazioni sui materiali, corpo	PA rinforzato
Informazioni sui materiali, tazza	PC