

# cavo di alimentazione KPWR-MC-1-SUB-9HC-5

Codice prodotto: 537932

Prodotto in esaurimento

[Per MTR-DCI...](#)

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Definizione cavo	senza supporto targhette
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Dritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D Mixed
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	2
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	2
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	2
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	2
Intervallo tensione d'esercizio CC	24 ... 48 V
Lunghezza cavo	5 m
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Raggio di curvatura, cablaggio libero	$\geq 64$ mm
Diametro cavo	8,6 mm
Composizione cavo	2x1,5 schermato
Sezione nominale conduttore	1,5 mm <sup>2</sup>
Terminali dei conduttori	Capocorda a spina
Grado di protezione	IP54
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C