



adattatore fieldbus FBA-PB-SUB-9-3XM12

Codice prodotto: 537934

Prodotto in esaurimento

[Per collegamento a PROFIBUS.](#)

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protocollo	PROFIBUS
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Dritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	9
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	7
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	2x viti 4-40 UNC
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando Connessione bus in entrata (A), connessione bus in uscita (B), alimentazione tensione bus (C)
Collegamento elettrico 2, forma costruttiva	rund (A), (B), (C)
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Connettore maschio (A), femmina (B), maschio (C)
Collegamento elettrico 2, uscita cavo	Dritto (A), (B), (C)
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Lunghezza cavo	0,11 m
Diametro cavo	6 mm
Composizione cavo	7x0,14 schermato
Sezione nominale conduttore	0,14 mm ²
Grado di protezione	IP67
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Material cable sheath	TPE-U(PUR)