


# sottobase VMPA2-FB-AP-2-1

Codice prodotto: 538000

FESTO

Per unità di valvole MPA-S.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	43 mm
Lunghezza	107,3 mm
Dimensione modulare	21 mm
Numero max. posti valvola	2
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	185 g
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso