



# unità di bloccaggio KEC-16-S

Codice prodotto: 538242

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di bloccaggio con direzione di azione	Su entrambi i lati Bloccaggio a molla, sblocco ad aria compressa
Funzione di sicurezza	Mantenere un movimento lineare
Performance Level (PL)	Kat. 1, PLc
Pressione d'esercizio	3,8 ... 8 bar
Pressione di prova max ammessa	10 bar
Pressione di sbloccaggio min.	3,8 bar
Materiale rotondo da bloccare	16 mm
Omologazione	IFA
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva macchine CE
Certificato ente preposto	IFA 1504155
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza statica di tenuta	1.300 N
Peso	1.860 g
Fissaggio	Con filetto femmina Con accessori
Attacco di sbloccaggio, unità di bloccaggio	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale molla	Acciaio fortemente legato
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale ganasce di bloccaggio	Acciaio per utensili
Materiale pistone	Lega di alluminio per lavorazione plastica