


# sottobase VMPA1-FB-AP-4-1-T1

Codice prodotto: 538657

FESTO

Per unità di valvole MPA-S.



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                           |
|--|----------------------------------|
| Larghezza                                | 42 mm                            |
| Lunghezza                                | 107,3 mm                         |
| Dimensione modulare                      | 10,5 mm                          |
| Numero max. posti valvola                | 4                                |
| Pressione d'esercizio Mpa                | -0,09 ... 1 MPa                  |
| Pressione d'esercizio                    | -0,9 ... 10 bar                  |
| Pressione di pilotaggio MPa              | 0,3 ... 0,8 MPa                  |
| Pressione di pilotaggio                  | 3 ... 8 bar                      |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - nessuno stress da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Temperatura ambiente                     | -5 ... 50 °C                     |
| Peso                                     | 185 g                            |
| Attacco pneumatico 2                     | M7                               |
| Attacco pneumatico 4                     | M7                               |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                  |
| Materiale piastra filettata              | Alluminio pressofuso             |